

Ventosa plana (redonda)

PFG 200 NBR-55 N010


Art.-Nr.: 10.01.01.00335



PFG 200 NBR-55 N010

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	200,00



Datos de diseño PFG 200 NBR-55 N010

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	37,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	142,5 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Recorrido de resorte Z	13,0 mm
Diámetro Ds	193,0 mm
Diámetro Dmax(S)	222,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00335

Art.-Nr.: 10.01.01.00335

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 010
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	400,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.498,00 N
Peso	671,0 g
Volumen	401,915 cm ³
Tamaño	200,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00335

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00335**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796
Funda para ventosa	SU 210	10.01.01.12439

