

Ventosa plana (redonda)

SGA 9 PU-60 N028


Art.-Nr.: 10.01.01.00569



SGA 9 PU-60 N028

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	9,00



Datos de diseño SGA 9 PU-60 N028

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	12,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	9,0 mm
Diámetro interior d1	7,0 mm
Diámetro interior d	5,00 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	8,0 mm
Altura H3	4,00 mm
Diámetro Dmax(S)	9,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00569

Ventosa plana (redonda)

SGA 9 PU-60 N028



Art.-Nr.: 10.01.01.00569



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	2,10 N
Peso	0,5 g
Volumen	0,200 cm ³
Tamaño	9,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00569



Pedir accesorios de datos 10.01.01.00569

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N028 M5-AG DN200	10.01.01.00753
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N028 M5-IG DN200	10.01.01.00813



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00569