


Aspiratore piatto (tondo)

## PFG 200 SI-55 N010

Art.-Nr.: 10.01.01.00336



PFG 200 SI-55 N010



Dati di costruzione PFG 200 SI-55 N010

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	200,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	37,00 mm
Diametro della testa Dk	142,5 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Freccia elastica Z	13,0 mm
Diametro Ds	193,0 mm
Diametro Dmax(S)	222,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00336](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00336)

Art.-Nr.: 10.01.01.00336

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippi	N 010
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	400,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.498,00 N
Peso	630,0 g
Volume	401,915 cm <sup>3</sup>
Misura	200,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00336](http://www.schmalz.com/10.01.01.00336)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00336**

Typ		codice articolo
Niplo di collegamento ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796
Copertura per ventosa	SU 210	10.01.01.12439

