


Art.-Nr.: 10.01.01.00572



SGA 16 PU-55 N029

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Полиуретан PU
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	16.00



Конструктивные данные SGA 16 PU-55 N029

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.00 mm
Высота H	12.00 mm
Диаметр головки Dk	16.0 mm
Внутренний диаметр d1	12.0 mm
Внутренний диаметр d	9.00 mm
Ход пружины Z	2.0 mm
Диаметр Ds	15.0 mm
Высота H3	4.00 mm
Диаметр Dmax(S)	17.5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (круглая)
SGA 16 PU-55 N029



Art.-Nr.: 10.01.01.00572



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Полиуретан PU
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	6.90 N
Вес	2.0 g
Объем	0.607 cm ³
размер	16.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00572



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00572

Тип		Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N029 G1/8-AG DN350	10.01.01.00816
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N029 G1/8-IG DN350	10.01.01.00815



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00572