




PFG 60 VU1-72 N011

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
размер	60.00



Конструктивные данные PFG 60 VU1-72 N011

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8.00 mm
Высота H	18.50 mm
Диаметр головки Dk	20.0 mm
Внутренний диаметр d1	20.0 mm
Внутренний диаметр d	8.00 mm
Ход пружины Z	6.5 mm
Диаметр Ds	60.0 mm
Высота H3	11.00 mm
Диаметр Dmax(S)	67.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00606



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	130.00 N
Вес	12.5 g
Объем	15.154 cm ³
размер	60.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00606

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00606**

Тип		Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412

