


Art.-Nr.: 10.01.01.00348



SGA 9 SI-55 N028

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	9.00



Конструктивные данные SGA 9 SI-55 N028

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.00 mm
Высота H	12.00 mm
Диаметр головки Dk	9.0 mm
Внутренний диаметр d1	7.0 mm
Внутренний диаметр d	5.00 mm
Ход пружины Z	1.5 mm
Диаметр Ds	8.0 mm
Высота H3	4.00 mm
Диаметр Dmax(S)	9.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00348



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	2.10 N
Вес	0.4 g
Объем	0.200 cm ³
размер	9.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00348

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00348**

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N028 M5-AG DN200	10.01.01.00753
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N028 M5-IG DN200	10.01.01.00813

