




PFG 60 VU1-72 N011

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	60,00



Données de construction PFG 60 VU1-72 N011

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	18,50 mm
Diamètre de la tête Dk	20,0 mm
Diamètre intérieur d1	20,0 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	6,5 mm
Diamètre Ds	60,0 mm
Hauteur H3	11,00 mm
Diamètre Dmax(S)	67,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00606

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	130,00 N
Poids propre	12,5 g
Volume	15,154 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00606

**Données de commande des accessoires 10.01.01.00606**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412

