


Art.-Nr.: 10.01.01.00701



PFG 10 SI-CO-55 N004

### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI проводящий |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| размер                        | 10,00                 |



Конструктивные данные PFG 10 SI-CO-55 N004

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value   |
|-----------------------|---------|
| Высота H2             | 2,00 mm |
| Высота H              | 7,50 mm |
| Диаметр головки Dk    | 8,7 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 6,0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 4,00 mm |
| Ход пружины Z         | 1,4 mm  |
| Диаметр Ds            | 10,0 mm |
| Высота H3             | 4,00 mm |
| Диаметр Dmax(S)       | 11,5 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00701



## Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | N 004                 |
| Материал присоски                | Силикон SI проводящий |
| Твердость материала [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 12,5 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 4,00 N                |
| Вес                              | 0,3 g                 |
| Объем                            | 0,154 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 10,00                 |
| Семейство продуктов              | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00701](http://www.schmalz.com/10.01.01.00701)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00701

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03528       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03520       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 M5-AG DN200   | 10.01.01.03526       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 M5-IG DN200   | 10.01.01.03518       |

