




PFG 50 VU1-72 N011



Конструктивные данные PFG 50 VU1-72 N011

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
размер	50.00

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8.00 mm
Высота H	17.00 mm
Диаметр головки Dk	18.0 mm
Внутренний диаметр d1	13.0 mm
Внутренний диаметр d	8.00 mm
Ход пружины Z	4.5 mm
Диаметр Ds	49.0 mm
Высота H3	11.00 mm
Диаметр Dmax(S)	53.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00424



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	95.00 N
Вес	7.0 g
Объем	6.912 cm ³
размер	50.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00424

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00424**

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412

