

Плоская присоска (круглая)  
**SGAN 9 SI-55 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.00802




SGAN 9 SI-55 M5-AG

Присоска SGAN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные SGAN 9 SI-55 M5-AG

### Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	9,00
Соединение	M5-M

### Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	17,00 mm
Номинальный диаметр dn	2,00 mm
Резьба G1	M5-M
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	1,5 mm
Диаметр Ds	8,0 mm
Диаметр Dmax(S)	9,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00802](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00802)

1

Плоская присоска (круглая)  
**SGAN 9 SI-55 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.00802



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 028
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	2,10 N
Вес	2,2 g
Объем	0,200 cm <sup>3</sup>
размер	9,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGAN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0,6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00802](http://www.schmalz.com/10.01.01.00802)



Данные для заказа Запасные части **10.01.01.00802**

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.01.00753



Данные для заказа Издносостойкие части **10.01.01.00802**

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	10.01.01.00348



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00802](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00802)

2