




PFG 95 VU1-72 N012

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	95,00



Dati di costruzione PFG 95 VU1-72 N012

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	12,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Diametro della testa Dk	31,0 mm
Diametro interno d1	25,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	95,0 mm
Altezza H3	16,50 mm
Diametro Dmax(S)	101,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00430

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	140,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	350,00 N
Peso	58,00 g
Volume	43,702 cm ³
Misura	95,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00430

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00430**

Typ		Numero articolo
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N012 G1/4-AG DN500	10.01.01.10664
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N012 G1/4-IG DN600	10.01.01.00528

