

Art.-Nr.: 10.01.01.00804



SGAN 9 PU-60 M5-AG

真空パッド SGAN: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SGA、接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ポリウレタン PU    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 9.00         |
| 接続           | M5-M         |

## デザインデータ



| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 17.00 mm |
| 呼び径 dn      | 2.00 mm  |
| スレッドG1      | M5-M     |
| グリップの長さ LG1 | 5.0 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 8.0 mm   |
| スプリングストロークZ | 1.5 mm   |
| 径 Ds        | 8.0 mm   |
| 径 Dmax(S)   | 9.0 mm   |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGAN 9 PU-60 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00804



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 対応ニップルファミリー    | N 028                 |
| 真空パッドの材質       | ポリウレタン PU             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 2.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 10.0 mm               |
| 吸着力 (-600mbar) | 2.10 N                |
| 質量             | 2.2 g                 |
| ボリウム           | 0.200 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 9.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SGAN                  |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.00804](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00804)



## スペアパーツの注文データ 10.01.01.00804

| Typ           | Artikelnummer                             |
|---------------|-------------------------------------------|
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N028 M5-AG DN200<br>10.01.01.00753 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.01.00804

| Typ         | Artikelnummer                      |
|-------------|------------------------------------|
| フラット真空吸着パッド | SGA 9 PU-60 N028<br>10.01.01.00569 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.00804](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.00804)