




PFG 95 VU1-72 N012

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	95,00



Конструктивные данные PFG 95 VU1-72 N012

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	12,00 mm
Высота H	25,00 mm
Диаметр головки Dk	31,0 mm
Внутренний диаметр d1	25,0 mm
Внутренний диаметр d	12,00 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	95,0 mm
Высота H3	16,50 mm
Диаметр Dmax(S)	101,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00430



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкolan VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	140,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	350,00 N
Вес	58,0 g
Объем	43,702 cm ³
размер	95,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00430



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00430

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N012 G1/4-AG DN500	10.01.01.10664
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N012 G1/4-IG DN600	10.01.01.00528

