



SGAN 16 SI-55 G1/8-IG


## Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Boyut                      | 16,00        |
| Bağlantı                   | G1/8"-F      |

Vantuz SGAN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 25,00 mm |
| Nominal çap dn     | 3,00 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 8,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 2,0 mm   |
| Çap Ds             | 15,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 17,5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00809

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 029                 |
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15,0 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 6,90 N                |
| Ağırlık                            | 6,50 g                |
| Cilt                               | 0,607 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 16,00                 |
| Körük Sayısı                       | 0,0                   |
| Ürün ailesi                        | SGAN                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00809](http://www.schmalz.com/10.01.01.00809)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00809**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N029 G1/8-IG DN350 |
|                       | 10.01.01.00815            |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00809**

| Typ                   | Ürün numarası     |
|-----------------------|-------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | SGA 16 SI-55 N029 |
|                       | 10.01.01.00452    |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00809](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00809)