



PFG 95 VU1-72 N012


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	95,00

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	12,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
Diamètre de la tête Dk	31,0 mm
Diamètre intérieur d1	25,0 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	95,0 mm
Hauteur H3	16,50 mm
Diamètre Dmax(S)	101,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction PFG 95 VU1-72 N012



Art.-Nr.: 10.01.01.00430

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	140,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	350,00 N
Poids propre	58,00 g
Volume	43,702 cm ³
Taille	95,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00430

**Données de commande accessoires 10.01.01.00430**

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N012 G1/4-AG DN500	10.01.01.10664
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N012 G1/4-IG DN600	10.01.01.00528

