


Art.-Nr.: 10.01.01.00834



SPL-HT 190 FPM-F-65

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	190,00
Temperatura de trabajo máx.	350,0 °C



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	17,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	190,0 mm
Diámetro Dmax(S)	209,0 mm

Datos de diseño SPL-HT 190 FPM-F-65



Art.-Nr.: 10.01.01.00834



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM-F
Radio de la pieza mín. (convexo)	350,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.050,00 N
Peso	256,0 g
Tamaño	190,00
Temperatura de trabajo máx.	350,0 °C
Familia de productos	SPL-HT

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00834

