


Art.-Nr.: 10.01.01.00488



SGO 7x3.5 NBR-55 N003

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Размеры (ДхШ)	7 x 3,5



Конструктивные данные SGO 7x3.5 NBR-55 N003

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	1.50 mm
Высота H	6.00 mm
Диаметр головки Dk	6.0 mm
Номинальный диаметр dn	1.50 mm
Внутренний диаметр d	1.50 mm
Ход пружины Z	0.8 mm
Ширина присоски Bs	3.50 mm
Ls	7.00 mm
Lmax.(S)	8.00 mm
Bmax(S)	4.50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (овальная)
SGO 7x3.5 NBR-55 N003



Art.-Nr.: 10.01.01.00488



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.00 N
Вес	0.1 g
Размеры (ДxШ)	7 x 3,5
Семейство продуктов	SGO

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00488



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00488

Тип	Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N003 M3-AG DN100 10.01.01.00316



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00488