

Art.-Nr.: 10.01.01.01093



SPU 210 SI-60 G1/2-IG


Datos técnicos

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	210,00
Conexión	G1/2"-HE

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora

Datos de diseño

Longitud L2	36,50 mm
Altura H1	26,50 mm
Altura H	25,00 mm
d2	163,0 mm
Diámetro interior d	34,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	13,5 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	15,0 mm
Tamaño del orificio d3	138,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Diámetro Ds	210,0 mm
Diámetro Dmax(S)	220,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SPU 210 SI-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.01093

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	750,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.870,00 N
Peso	800,00 g
Volumen	192,000 cm ³
Tamaño	210,00
Fuerza de aspiración d2	1.250,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPU

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.01093**

Typ		Número de artículo
Funda para ventosa	SU 210	10.01.01.12439

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.01093**

Typ		Número de artículo
Junta anular p. placa ventosa SPU	DR-SPU 210 SI-60	10.01.01.01090

