

Art.-Nr.: 10.01.01.00524

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	80,00
Соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG

Присоска PFYN VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа PFG VU 1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG VU1, соединительный ниппель SA-NIP

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	40,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	80,0 mm
Диаметр Dmax(S)	86,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00524



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 012
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	260,00 N
Вес	52,1 g
Объем	30,000 cm ³
размер	80,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00524

Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00524

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N012 G1/4-IG DN600	10.01.01.00528
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 VU1-72 N012	10.01.01.00426



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00524

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 VU1-72 N012	10.01.01.00426

