



SPU 125 SI-60 G1/4-IG


## Données techniques

| Attribut                       | Valeur       |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI  |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Taille                         | 125,00       |
| Connexion                      | G1/4"-F      |

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV



Données de construction SPU 125 SI-60 G1/4-IG

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L2              | 22,00 mm |
| Hauteur H1               | 26,00 mm |
| Hauteur H                | 25,00 mm |
| d2                       | 83,0 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 22,00 mm |
| Filetage G1              | G1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 13,0 mm  |
| Filetage G2              | G1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG2 | 14,0 mm  |
| Taille du trou d3        | 61,0 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.01103

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A           |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 9,0 mm                 |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 220,0 mm               |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 660,00 N               |
| Poids propre                               | 200,0 g                |
| Volume                                     | 75,600 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 125,00                 |
| Force d'aspiration d2                      | 365,00 N               |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                    |
| Famille de produits                        | SPU                    |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.01103](http://www.schmalz.com/10.01.01.01103)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.01103**

| Typ                      | num                   |
|--------------------------|-----------------------|
| Couverture pour ventouse | SU 120 10.01.01.12437 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.01103**

| Typ                                | num                             |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Bague d'étanch. p. vent. plate SPU | DR-SPU 125 SI-60 10.01.01.01100 |

