




PFG 30 VU1-72 N007

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
размер	30.00



Конструктивные данные PFG 30 VU1-72 N007

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7.00 mm
Высота H	13.00 mm
Диаметр головки Dk	16.0 mm
Внутренний диаметр d1	11.0 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm
Ход пружины Z	3.0 mm
Диаметр Ds	29.0 mm
Высота H3	7.00 mm
Диаметр Dmax(S)	31.5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00549



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	32.00 N
Вес	2.5 g
Объем	2.064 cm ³
размер	30.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00549



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00549

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523

