

Ventosa plana (redonda)

PFG 30 VU1-72 N007

Art.-Nr.: 10.01.01.00549



PFG 30 VU1-72 N007


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	30,00

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	13,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,0 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	29,0 mm
Altura H3	7,00 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño PFG 30 VU1-72 N007



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00549

Ventosa plana (redonda)

PFG 30 VU1-72 N007



Art.-Nr.: 10.01.01.00549



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	32,00 N
Peso	2,5 g
Volumen	2,064 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00549



Pedir accesorios de datos 10.01.01.00549

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00549