

Ventosa plana (redonda)

## PFG 15 VU1-72 N005

Art.-Nr.: 10.01.01.00555



PFG 15 VU1-72 N005


### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor         |
|-------------------------------|---------------|
| Material de ventosa           | Vulkollan VU1 |
| Dureza del material [Shore A] | 72,0 Shore A  |
| Tamaño                        | 15,00         |

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 2,50 mm |
| Altura H                 | 9,50 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 11,5 mm |
| Diámetro interior d1     | 8,5 mm  |
| Diámetro interior d      | 4,50 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 1,5 mm  |
| Diámetro Ds              | 14,5 mm |
| Altura H3                | 4,50 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 17,0 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño PFG 15 VU1-72 N005



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00555](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00555)

Art.-Nr.: 10.01.01.00555

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Vulkollan VU1         |
| Dureza del material [Shore A]    | 72,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 12,5 mm               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 8,50 N                |
| Peso                             | 0,7 g                 |
| Volumen                          | 0,472 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 15,00                 |
| Número de pliegues               | 0,0                   |
| Familia de productos             | PFG                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.00555](http://www.schmalz.com/10.01.01.00555)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00555**

| Typ                             |                           | n              |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N005 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03529 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N005 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03521 |

