

Плоская присоска (круглая)
PFG 15 VU1-72 N005




Art.-Nr.: 10.01.01.00555



PFG 15 VU1-72 N005

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
размер	15.00



Конструктивные данные PFG 15 VU1-72 N005

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.50 mm
Высота H	9.50 mm
Диаметр головки Dk	11.5 mm
Внутренний диаметр d1	8.5 mm
Внутренний диаметр d	4.50 mm
Ход пружины Z	1.5 mm
Диаметр Ds	14.5 mm
Высота H3	4.50 mm
Диаметр Dmax(S)	17.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00555

Art.-Nr.: 10.01.01.00555



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12.5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	8.50 N
Вес	0.7 g
Объем	0.472 cm ³
размер	15.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00555



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00555

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N005 G1/8-AG DN200	10.01.01.03529
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N005 G1/8-IG DN200	10.01.01.03521

