

Art.-Nr.: 10.01.01.01158



SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	125.00
接続	G1/4-F

フラット真空パッド SPU: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 交換用真空パッド DR-SPU: ゴム部品、様々なサイズをラインアップ
- 金属製サポートプレート (接続用メネジ付き)
- 真空パッド仕様: タッチバルブ付きタイプ、傾斜付きシールリップタイプ、二枚取り防止用インサート付きタイプ

スペアパーツ: 交換用ゴム DR-SPU、タッチバルブ TV



デザインデータ SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L2	22.00 mm
高さ H1	43.00 mm
高さ H	25.00 mm
d2	83.0 mm
内径d	22.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	13.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップの長さ LG2	13.0 mm
グリップの長さ LG3	6.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.01158



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	220.0 mm
吸着力 (-600mbar)	660.00 N
質量	240.0 g
ボリウム	75.400 cm ³
サイズ	125.00
吸着力 d2	365.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPU
注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨 ホース径はホース長さ約2mでの値です。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.01158



データアクセサリを注文する 10.01.01.01158

Typ	Artikelnummer
真空パッド用カバー	SU 120 10.01.01.12437



スペアパーツの注文データ 10.01.01.01158

Typ	Artikelnummer
タッチバルブ	TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061



摩耗部品の注文データ 10.01.01.01158

Typ	Artikelnummer
SPU用交換用ゴム	DR-SPU 125 SI-60 10.01.01.01100

