


Art.-Nr.: 10.01.01.00557



PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	15,00
Соединение	G1/8"-F
Материал ниппеля	алюминий

Присоска PFYN VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа PFG VU 1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG VU1, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	25,50 mm
Номинальный диаметр dn	2,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	9,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	1,5 mm
Диаметр Ds	14,5 mm
Диаметр Dmax(S)	17,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00557



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 005
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	8,50 N
Вес	7,7 g
Объем	0,500 cm ³
размер	15,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00557

Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00557

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N005 G1/8-IG DN200	10.01.01.03521
Плоская присоска (круглая)	PFG 15 VU1-72 N005	10.01.01.00555



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00557

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	PFG 15 VU1-72 N005	10.01.01.00555

