


Art.-Nr.: 10.01.01.00558



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	30,00
Соединение	G1/8"-F
Материал ниппеля	алюминий

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Присоска PFYN VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа PFG VU 1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG VU1, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	29,00 mm
Номинальный диаметр dn	2,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	9,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00558

Art.-Nr.: 10.01.01.00558



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Материал присоски	Вулкoлан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	32,00 N
Вес	8,0 g
Объем	1,700 cm ³
размер	30,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00558

Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00558

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 10.01.01.03523



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00558

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 VU1-72 N007 10.01.01.00549

