

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 9 PU-60 N028


Art.-Nr.: 10.01.01.00569



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	9,00

SGA 9 PU-60 N028



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	12,00 mm
Diametro della testa Dk	9,0 mm
Diametro interno d1	7,0 mm
Diametro interno d	5,00 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	8,0 mm
Altezza H3	4,00 mm
Diametro Dmax(S)	9,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGA 9 PU-60 N028



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00569

1

Art.-Nr.: 10.01.01.00569

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2,10 N
Peso	0,5 g
Volume	0,200 cm ³
Misura	9,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00569

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00569**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N028 M5-AG DN200	10.01.01.00753
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N028 M5-IG DN200	10.01.01.00813

