

Flachsauger (rund)

SGA 9 PU-60 N028


Art.-Nr.: 10.01.01.00569



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	9,00

SGA 9 PU-60 N028



Konstruktionsdaten

Höhe H2	2,00 mm
Höhe H	12,00 mm
Kopfdurchmesser Dk	9,0 mm
Innendurchmesser d1	7,0 mm
Innendurchmesser d	5,00 mm
Federweg Z	1,5 mm
Durchmesser Ds	8,0 mm
Höhe H3	4,00 mm
Durchmesser Dmax(S)	9,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten SGA 9 PU-60 N028



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00569

Flachsauger (rund)

SGA 9 PU-60 N028



Art.-Nr.: 10.01.01.00569



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	10,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	2,10 N
Gewicht	0,50 g
Volumen	0,200 cm ³
Baugröße	9,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Bestelldaten Zubehör 10.01.01.00569

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N028 M5-AG DN200	10.01.01.00753
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N028 M5-IG DN200	10.01.01.00813



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00569