




PFG 3.5 NBR-CO-55 N003

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A                      |
| Taille                         | 3,50                              |



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur  |
|--------------------------|---------|
| Hauteur H2               | 1,50 mm |
| Hauteur H                | 4,00 mm |
| Diamètre de la tête Dk   | 4,2 mm  |
| Diamètre intérieur d1    | 3,0 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 2,00 mm |
| Allongement du ressort Z | 0,5 mm  |
| Diamètre Ds              | 3,5 mm  |
| Hauteur H3               | 2,50 mm |
| Diamètre Dmax(S)         | 4,0 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 3.5 NBR-CO-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.10042

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Famille d'insert                 | N 003                             |
| Matière de la ventouse           | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 55,0 Shore A                      |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 7,5 mm                            |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 0,42 N                            |
| Volume                           | 0,015 cm <sup>3</sup>             |
| Taille                           | 3,50                              |
| Famille de produits              | PFG                               |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.10042](http://www.schmalz.com/10.01.01.10042)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.10042**

| Typ                                | num                     |
|------------------------------------|-------------------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N003 M3-AG DN100 |
|                                    | 10.01.01.00316          |

