

Ventosa plana (redonda)

## PFG 2 NBR-CO-55 N003




Art.-Nr.: 10.01.01.10063



PFG 2 NBR-CO-55 N003

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                          |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR conductor |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A                   |
| Tamaño                        | 2,00                           |



Datos de diseño PFG 2 NBR-CO-55 N003

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 1,50 mm |
| Altura H                 | 4,00 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 4,2 mm  |
| Diámetro interior d1     | 3,0 mm  |
| Diámetro interior d      | 2,00 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 0,5 mm  |
| Diámetro Ds              | 2,0 mm  |
| Altura H3                | 2,50 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 3,0 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10063](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10063)

Art.-Nr.: 10.01.01.10063

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                          |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Familia de boquillas             | N 003                          |
| Material de ventosa              | Caucho nitrílico NBR conductor |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A                   |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 2,0 mm                         |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,12 N                         |
| Peso                             | 0,1 g                          |
| Volumen                          | 0,014 cm <sup>3</sup>          |
| Tamaño                           | 2,00                           |
| Familia de productos             | PFG                            |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.10063](http://www.schmalz.com/10.01.01.10063)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.10063**

| Typ                             | n                       |
|---------------------------------|-------------------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N003 M3-AG DN100 |
|                                 | 10.01.01.00316          |

