


Art.-Nr.: 10.01.01.10315



SGPN 15 NK-40 G1/8-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	40,0 Shore A
размер	15,00
Вакуумное соединение	G1/8"-М
Материал ниппеля	алюминий

Плоская присоска SGPN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGP – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SGP, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные SGPN 15 NK-40 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	16,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
Резьба G1	G1/8"-М
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	0,9 mm
Диаметр Ds	14,5 mm
Диаметр Dmax(S)	15,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10315



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	40,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,50 N
Вес	4,6 g
Объем	0,278 cm ³
размер	15,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGPN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10315



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.10315

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.10315

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SGP 15 NK-40 N016 10.01.01.10318

