

Art.-Nr.: 10.01.01.00802



SGAN 9 SI-55 M5-AG


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura                          | 9,00         |
| Connessione                     | M5-AG        |

La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGAN 9 SI-55 M5-AG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 17,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 2,00 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-AG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 8,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 1,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 8,0 mm   |
| Diametro Dmax(S)                | 9,0 mm   |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00802

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Famiglia di nippli                         | N 028                 |
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 10,0 mm               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 2,10 N                |
| Peso                                       | 2,2 g                 |
| Volume                                     | 0,200 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 9,00                  |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Famiglia di prodotti                       | SGAN                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00802](http://www.schmalz.com/10.01.01.00802)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00802**

| Typ                            | codice articolo                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N028 M5-AG DN200<br>10.01.01.00753 |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00802**

| Typ                       | codice articolo                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | SGA 9 SI-55 N028<br>10.01.01.00348 |

