

Art.-Nr.: 10.01.01.10316



SGPN 20 NK-40 G1/8-AG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	20,00
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 20 NK-40 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	16,40 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	22,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10316

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	8,50 N
Poids propre	4,9 g
Volume	0,600 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.10316

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.10316**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
	10.01.06.05735

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.10316**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	SGP 20 NK-40 N016
	10.01.01.10319

