


Art.-Nr.: 10.01.01.10317



SGPN 24 NK-40 G1/8-AG


Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Misura	24,00
Attacco del vuoto	G1/8"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGPN 24 NK-40 G1/8-AG

Dati di costruzione

Altezza H	16,80 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,7 mm
Diametro Ds	24,0 mm
Diametro Dmax(S)	25,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10317

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	11,00 N
Peso	5,40 g
Volume	0,851 cm ³
Misura	24,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGPN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.10317**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.10317**

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SGP 24 NK-40 N016 10.01.01.10320