




PFG 40 NBR-CO-55 N007

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00



Données de construction PFG 40 NBR-CO-55 N007

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	14,00 mm
Diamètre de la tête Dk	24,3 mm
Diamètre intérieur d1	11,0 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	43,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10341

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 007
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	57,70 N
Poids propre	7,5 g
Volume	3,912 cm ³
Taille	40,00
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.10341

**Données de commande des accessoires 10.01.01.10341**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523
Couverture pour ventouse	SU 40	10.01.01.12856

