




SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM-F
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	190,00
Temperatura di lavoro max.	350,0 °C
Connessione	G1/2-AG

La piastra di aspirazione SPL-HT FPM-F (parte in elastomero + supporto) viene fornita montata. La fornitura è costituita da:

- Piastra di aspirazione del tipo SPL-HT FPM-F – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Supporto – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: SPL-HT FPM-F



Dati di costruzione SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	66,00 mm
Diametro nominale dn	10,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	18,0 mm
Misura della chiave SW1	32,0 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Diametro Ds	190,0 mm
Diametro Dmax(S)	209,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.00832

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM-F
Raggio pezzo min. (convesso)	350,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.050,00 N
Peso	1.420,0 g
Volume	165,000 cm ³
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar	30,0 l/min
Misura	190,00
Numero di pieghe	0,0
Temperatura di lavoro max.	350,0 °C
Famiglia di prodotti	SPL-HT

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00832

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00832**

Typ	codice articolo
Piastra di aspirazione (tonda)	10.01.01.00834

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00832**

Typ	codice articolo
Piastra di aspirazione (tonda)	10.01.01.00834

