

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	210,00
Conexión	G1/2"-HE


SPU 210 NBR-55 G1/2-IG

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora





Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	36,50 mm
Altura H1	27,00 mm
Altura H	25,50 mm
d2	163,0 mm
Diámetro interior d	34,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	13,5 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	15,0 mm
Tamaño del orificio d3	138,0 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	210,0 mm
Diámetro Dmax(S)	220,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SPU 210 NBR-55 G1/2-IG



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	750,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.870,00 N
Peso	800,00 g
Volumen	226,000 cm ³
Tamaño	210,00
Fuerza de aspiración d2	1.250,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPU

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01092



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01092

Placa de ventosas (redonda)

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.01092



Datos de pedido accesorios 10.01.01.01092

Typ		Número de artículo
Funda para ventosa	SU 210	10.01.01.12439



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.01092

Typ		Número de artículo
Junta anular p. placa ventosa SPU	DR-SPU 210 NBR-55	10.01.01.01089



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01092