



Art.-Nr.: 10.01.01.01094



DR-SPU 250 NBR-55

## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 250,00               |



## Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 24,50 mm |
| d2                     | 199,2 mm |
| Recorrido de resorte Z | 4,5 mm   |
| Diámetro Ds            | 250,0 mm |
| Diámetro Dmax(S)       | 252,4 mm |

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño DR-SPU 250 NBR-55



## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Peso                          | 331,2 g              |
| Tamaño                        | 250,00               |
| Familia de productos          | DR-SPU               |



Junta anular p. placa ventosa SPU

## DR-SPU 250 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01094



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.01094](http://www.schmalz.com/10.01.01.01094)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01094](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01094)