




SAF 30 NBR-60 G1/4-IG

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A          |
| размер                        | 30,00                 |
| Соединение                    | G1/4-IG               |
| Материал ниппеля              | алюминий              |



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 20,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,00 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 12,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 3,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 31,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 34,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAF 30 NBR-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.10506



## Технические данные

| Attribute                               | Value                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                       | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A]           | 60,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d    | 4,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)        | 40,0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)            | 38,00 N               |
| Вес                                     | 13,6 g                |
| Поперечная сила                         | 30,0 N                |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 28,0 N                |
| Объем                                   | 1,700 cm <sup>3</sup> |
| размер                                  | 30,00                 |
| Количество складок                      | 0,0                   |
| Семейство продуктов                     | SAF                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.10506](http://www.schmalz.com/10.01.01.10506)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10506

| Тип                  | Количество предметов |
|----------------------|----------------------|
| Чехол присоски SU 30 | 10.01.01.12889       |

