



SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE


フラット真空パッド SPU: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 交換用真空パッド DR-SPU: ゴム部品、様々なサイズをラインアップ
- 金属製サポートプレート (接続用メネジ付き)
- 真空パッド仕様: タッチバルブ付きタイプ、傾斜付きシールリップタイプ、二枚取り防止用インサート付きタイプ

スペアパーツ: 交換用ゴム DR-SPU、タッチバルブ TV

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	210.00
接続	G1/2-F



デザインデータ SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	36.50 mm
高さ H1	26.50 mm
高さ H	25.00 mm
d2	163.0 mm
内径d	34.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	13.5 mm
スレッドG2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	15.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	138.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



フラット真空パッド

SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE

Art.-Nr.: 10.01.01.01152



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1,870.00 N
質量	870.0 g
ボリューム	194.000 cm ³
サイズ	210.00
吸着力 d2	1,250.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPU

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.01152

発注データ アクセサリ 10.01.01.01152

Typ	本数
真空パッド用カバー	10.01.01.12439

発注データ ウェアバーツ 10.01.01.01152

Typ	本数
SPU用交換用ゴム	10.01.01.01090



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.01152

2