

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

## Teknik veriler


| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| Boyut                      | 160,00            |
| Bağlantı                   | G1/2"-F           |

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV

## Tasarım verileri



Tasarım verileri SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Uzunluk L2       | 36,50 mm |
| Yükseklik H1     | 26,00 mm |
| Yükseklik H      | 24,50 mm |
| d2               | 113,0 mm |
| İç çap d         | 34,00 mm |
| Diş G1           | G1/2"-F  |
| Diş uzunluğu LG1 | 13,5 mm  |
| Diş G2           | G1/4"-F  |
| Diş uzunluğu LG2 | 15,0 mm  |
| Delik boyutu d3  | 88,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.01155

**Teknik veriler**

| Attribute                      | Value                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| Vantuz malzemesi               | Nitril kauçuk NBR       |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 55,0 Shore A            |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12,0 mm                 |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 1.090,00 N              |
| Ağırlık                        | 440,00 g                |
| Cilt                           | 151,000 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                          | 160,00                  |
| Emme kuvveti d2                | 600,00 N                |
| Körük Sayısı                   | 0,0                     |
| Ürün ailesi                    | SPU                     |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.01155](http://www.schmalz.com/10.01.01.01155)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.01155**

| Typ           | Ürün numarası  |
|---------------|----------------|
| Vantuz kapağı | SU 160         |
|               | 10.01.01.12438 |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.01155**

| Typ                                         | Ürün numarası     |
|---------------------------------------------|-------------------|
| SPU vakum plakası için sızdırmazlık halkası | DR-SPU 160 NBR-55 |
|                                             | 10.01.01.01111    |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01155](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01155)