


Art.-Nr.: 10.01.01.10552



SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B


Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	210,00
Anschluss	G1/2"-IG

Die Saugplatte SPU (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Dichtring vom Typ DR-SPU – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden
- Optionale Produktergänzung: Tastventil, steile Dichtlippe, Abschäleinsatz

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPU, Tastventil TV



Konstruktionsdaten SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B

Konstruktionsdaten

Länge L2	36,50 mm
Höhe H1	29,50 mm
Höhe H	29,00 mm
d2	159,0 mm
Innendurchmesser d	34,00 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewindelänge LG1	13,5 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	15,0 mm
Bohrungsgröße d3	138,0 mm
Federweg Z	9,5 mm
Durchmesser Ds	210,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	220,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10552

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	750,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	1.870,00 N
Gewicht	860,00 g
Volumen	321,000 cm ³
Baugröße	210,00
Saugkraft d2	1.190,00 N
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SPU

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.10552**

Typ		Artikelnummer
Sauggreifer-Überzug	SU 210	10.01.01.12439

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.10552**

Typ		Artikelnummer
Dichtring für SPU-Saugplatte	DR-SPU 210 NBR-55 B	10.01.01.10502

