



Art.-Nr.: 10.01.01.01190



DR-SPC 160 NBR-55

## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 160,00               |
| Altura H                      | 24,50 mm             |



## Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 24,50 mm |
| d2                     | 109,2 mm |
| Recorrido de resorte Z | 4,5 mm   |
| Diámetro Ds            | 160,0 mm |
| Diámetro Dmax(S)       | 168,0 mm |
| Tamaño del orificio d5 | 55,0 mm  |

Datos de diseño DR-SPC 160 NBR-55



## Datos técnicos

| Atributo            | Valor                |
|---------------------|----------------------|
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Peso                | 147,3 g              |
| Tamaño              | 160,00               |



Junta anular p. placa ventosa SPC

## DR-SPC 160 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01190



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.01190](http://www.schmalz.com/10.01.01.01190)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01190](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01190)