



SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	250,00
Connessione	G1/2-IG

La piastra aspirante SPC (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta (interna e esterna) del tipo DR-SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): valvola ad impulsi

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SHF, valvola ad impulsi



Dati di costruzione SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	76,00 mm
Altezza H1	67,00 mm
Altezza H	25,00 mm
d2	203,0 mm
Diametro interno d	34,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,5 mm
Filettatura G2	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	16,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	12,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.01211

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2.540,00 N
Peso	1.360,0 g
Volume	387,994 cm ³
Misura	250,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPC

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.01211

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.01211**

Typ		codice articolo
Rivestimenti di protezione	PC 250	10.01.01.13090
Valvola ad impulsi	TV G1/2-AG 13	10.05.10.00038

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.01211**

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPC	DR-SPC 33 HNBR-65	10.01.01.11371

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.01211**

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPC	DR-SPC 250 NBR-55	10.01.01.01192

