




SAF 60 NBR-60 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.



Konstruktionsdaten SAF 60 NBR-60 G1/4-IG

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	60,00
Anschluss	G1/4-IG
Nippelwerkstoff	Messing vernickelt

Konstruktionsdaten

Höhe H	36,00 mm
Nenn Durchmesser dn	6,00 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewindelänge LG1	15,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	6,0 mm
Durchmesser Ds	60,6 mm
Durchmesser Dmax(S)	67,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10689

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	75,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	150,00 N
Gewicht	37,10 g
Querkraft	105,0 N
Querkraft geölte Oberfläche	85,0 N
Volumen	16,700 cm ³
Baugröße	60,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SAF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.10689**

Typ		Artikelnummer
Sauggreifer-Überzug	SU 60	10.01.01.13585

