




PFG 6 NBR-CO-55 N004

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	6,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	6,50 mm
Diamètre de la tête Dk	7,7 mm
Diamètre intérieur d1	6,0 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Allongement du ressort Z	1,0 mm
Diamètre Ds	6,0 mm
Hauteur H3	4,00 mm
Diamètre Dmax(S)	6,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 6 NBR-CO-55 N004

Art.-Nr.: 10.01.01.10065

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 004
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1,20 N
Poids propre	0,20 g
Volume	0,100 cm ³
Taille	6,00
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.10065

**Données de commande accessoires 10.01.01.10065**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

