

Düz vantuz (yuvarlak)

## SAF 125 NBR-60 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.10692



SAF 125 NBR-60 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAF 125 NBR-60 G1/4-IG

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A      |
| Boyut                      | 125,00            |
| Bağlantı                   | G1/4-IG           |
| Meme ucu malzemesi         | Nikel kaplama     |

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 48,00 mm |
| Nominal çap dn     | 6,00 mm  |
| Dış G1             | G1/4"-F  |
| Dış uzunluğu LG1   | 20,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 12,5 mm  |
| Çap Ds             | 125,0 mm |
| Çap Dmax(S)        | 135,0 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10692](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10692)

Art.-Nr.: 10.01.01.10692

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR       |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A            |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 9,0 mm                  |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 165,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 660,00 N                |
| Ağırlık                            | 145,80 g                |
| Yanal kuvvet                       | 475,0 N                 |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 400,0 N                 |
| Cilt                               | 119,000 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 125,00                  |
| Körük Sayısı                       | 0,0                     |
| Ürün ailesi                        | SAF                     |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.10692](http://www.schmalz.com/10.01.01.10692)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10692**

| Typ           | Ürün numarası  |
|---------------|----------------|
| Vantuz kapağı | SU 120         |
|               | 10.01.01.12437 |

