


Art.-Nr.: 10.01.01.10337



PFG 20 NBR-CO-55 N006

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR проводящий
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	20.00



Конструктивные данные PFG 20 NBR-CO-55 N006

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.50 mm
Высота H	10.00 mm
Диаметр головки Dk	15.2 mm
Внутренний диаметр d1	11.0 mm
Внутренний диаметр d	4.50 mm
Ход пружины Z	2.2 mm
Диаметр Ds	20.0 mm
Диаметр Dmax(S)	23.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10337



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 006
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR проводящий
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	15.50 N
Вес	1.5 g
Объем	0.864 cm ³
размер	20.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10337



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10337

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N006 G1/8-AG DN200	10.01.01.03530
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N006 G1/8-IG DN200	10.01.01.03522

