




SAF 50 NBR-60 M10-AG

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A          |
| размер                        | 50,00                 |
| Соединение                    | M10-AG                |
| Материал ниппеля              | Сталь                 |



Конструктивные данные SAF 50 NBR-60 M10-AG

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 28,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,00 mm  |
| Резьба G1                 | M10-M    |
| Длина резьбы LG1          | 12,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 22,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 5,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 50,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 56,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10719



## Технические данные

| Attribute                               | Value                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                       | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A]           | 60,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d    | 4,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)        | 65,0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)            | 100,00 N              |
| Вес                                     | 54,1 g                |
| Поперечная сила                         | 80,0 N                |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 76,0 N                |
| Объем                                   | 9,480 cm <sup>3</sup> |
| размер                                  | 50,00                 |
| Количество складок                      | 0,0                   |
| Семейство продуктов                     | SAF                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.10719](http://www.schmalz.com/10.01.01.10719)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10719

| Тип                  | Количество предметов |
|----------------------|----------------------|
| Чехол присоски SU 50 | 10.01.01.12837       |

